

AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820
Bestelnummer 00030578



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila twin
Behuizingstype	Wielen met Wielslot
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	69 mm
Totale breedte	57 mm
Totaal gewicht	0,324 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Conisch kogellager
Wielkleur	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Breedte wielkern	20 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	25 mm
Zwenk radius	77 mm
Draaicirkel	155 mm
Diameter koepel	53 mm

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	11 mm

AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820
Bestelnummer 00030578



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

