

## AGILA TWIN

2975U00050P30-11

EAN 4031582302844

Номер на поръчката 00030579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila twin
Тип корпус	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	70 kg
Статичен Товароносимост	140 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	69 mm
Обща ширина	57 mm
Общо тегло	0,235 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер
Цвят на Колело	Сива шистичка (RAL7015)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	20 mm
Ширина на тялото	20 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

## ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	25 mm
Радиус на завъртане	77 mm
Интерференция при завъртане	155 mm
Диаметър на купол	53 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	11 mm

# AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844

Номер на поръчката 00030579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

