

AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844

Objednávací číslo 00030579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila twin
Typ krytu	Otočné Kolečko s Brzda kola
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	70 kg
Statický Nosnost	140 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	69 mm
Celková šířka	57 mm
Celková hmotnost	0,235 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Barva Kolo	břidlicově šedá (RAL7015)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Šířka těla	20 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	25 mm
Radius otočení	77 mm
Otočné rušení	155 mm
Průměr otočné kamery	53 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Díra na šroub
Průměr otvoru Matice	11 mm

AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844
Objednáací číslo 00030579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

