

AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844

Bestillingsnummer 00030579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila twin
Kabinetype	Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	70 kg
Belastning Statisk	140 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	69 mm
Samlet bredde	57 mm
Samlet vægt	0,235 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje
Hjul farve	Skifergrå (RAL7015)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	20 mm
Fælgbredde	20 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

GAFFEL

Materiale	Stålplade, medium
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	25 mm
Udfaldsradius	77 mm
Udfaldsdiameter	155 mm
Dome-diameter	53 mm

MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	11 mm

AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844

Bestillingsnummer 00030579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

