

AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844
Номер заказа 00030579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|---|
| Название продукта | Agila twin |
| Тип корпуса | Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 70 kg |
| Грузоподъемность статическая | 140 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 69 mm |
| Общая ширина | 57 mm |
| Общий вес | 0,235 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Цвет Колесо | Сланцево-серый (RAL7015) |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 50 mm |
| Ширина Протектор | 20 mm |
| Ширина тела | 20 mm |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Материал | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 25 mm |
| Радиус поворота | 77 mm |
| Поворотное соединение | 155 mm |
| Диаметр купола | 53 mm |

ФИТИНГ

| | |
|------------------------|--------------------|
| Тип фитинга | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 11 mm |

AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844

Номер заказа 00030579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

