

# INTEGRAL

2040UAP150R05-28 9002

EAN 4031582300123

Pasūtījuma numurs 00030696



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullja veikspēja     | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības trokšnis    | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums                   | Integral                                  |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis                |
| Standarta                            | EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 150 kg                                    |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 150 kg                                    |
| Statiskā kravnesība                  | 450 kg                                    |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -25 °C                                    |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                                     |
| Kopējais augstums                    | 183 mm                                    |
| Kopējais platums                     | 62 mm                                     |
| Kopējais svars                       | 1,069 kg                                  |
| Sertifikācija                        | Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd       |



«IF Design» balva



«Red Dot» dizaina balva

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliāmīds                        |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts            |
| Gultnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Protektors krāsa       | Pelēks šiferis (RAL7015)         |
| Ritenis krāsa          | Pelēks šiferis (RAL7015)         |
| Izplešanās armatūra    | Integrēts vītņu aizsargs         |
| Diametrs               | 150 mm                           |
| Protektora platums     | 32 mm                            |
| Korpusa platums        | 32 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Materiāls           | Tērauda loksne, vidēja    |
| Dakšas forma        | Slēgts                    |
| Grozāmais gultnis   | Precizijas lodīšu gultnis |
| Krāsa               | Pelēki balts (RAL9002)    |
| Ofsets              | 40 mm                     |
| Pagrieziena rādiuss | 115 mm                    |
| Grozāms savienojums | 230 mm                    |
| Kupola diametrs     | 62 mm                     |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Uzstādīšanas veids                | Ciets stienis, apaļš |
| Skrūves diametrs                  | 28 mm                |
| Skrūves garums                    | 45 mm                |
| Skrūve vītnes pozīcija            | 19 mm                |
| Skrūvju montāžas caurumu daudzums | 2                    |

# INTEGRAL

2040UAP150R05-28 9002


EAN 4031582300123

Pasūtījuma numurs 00030696



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI



«IF  
Design» balva



«Red Dot»  
dizaina balva