

ALPHA

3472PVR200P63

EAN 4031582304923  
Número de pedido 00030718



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nombre del producto           | Alpha  |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte                             |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 205 kg   |
| Capacidad de carga estática   | 410 kg   |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C   |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C  |
| Altura total                  | 240 mm   |
| Ancho total                   | 96 mm  |
| Peso total                    | 3,046 kg   |

ARO

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno           |
| Material de la banda de rodadura   | Goma maciza, negro      |
| Cojinete                           | Rodamiento de rodillos  |
| Eje                                | Enroscado con tuerca    |
| Color Aro                          | Negro grafito (RAL9011) |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas |
| Diámetro                           | 200 mm                  |
| Ancho de Banda de rodadura         | 50 mm                   |
| Anchura del cuerpo                 | 50 mm                   |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 80 Shore A              |

SOPORTE

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material                 | Chapa de acero, pesada |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                  |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas  |
| Color                    | Pasivado azul          |
| Desplazamiento           | 55 mm                  |
| Radio de giro            | 155 mm                 |
| Interferencia de giro    | 310 mm                 |
| Diámetro del domo        | 96 mm                  |

AJUSTE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 137 mm            |
| Anchura de la placa                        | 105 mm            |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm             |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 75 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 105 mm            |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm             |

# ALPHA

3472PVR200P63

EAN 4031582304923

Número de pedido 00030718



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

