

STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764
Objednáací číslo 00030743

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stora
Typ krytu	Otočné Kolečko s Brzda kola
Standardní	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Statický Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	186 mm
Celková šířka	96 mm
Celková hmotnost	1,899 kg

KOLO

Materiál těla	Kolo s přírubou
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Valivé ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Šířka těla	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Speciální funkce
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	55 mm
Radius otočení	135 mm
Otočné rušení	270 mm
Průměr otočné kamery	96 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Díra na šroub
Průměr otvoru Matice	13 mm

DALŠÍ INFORMACE

Navrženo pro následující Velikost palety: Šířka běhounu přibližně 2,75 mm, Šířka rýhy přibližně 5,7 mm, Hloubka rýhy: > 10 mm.

STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764
Objednáací číslo 00030743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

