

STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764

Bestillingsnummer 00030743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Stora
Kabinetype	Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	160 kg
Belastning Statisk	320 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	186 mm
Samlet bredde	96 mm
Samlet vægt	1,899 kg

HJUL

Fælgmateriale	Flangehjul
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Rulleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	160 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Fælgbredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

GAFFEL

Materiale	Stålplade, tung
Gaffel Form	Særlig funktion
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	55 mm
Udfaldsradius	135 mm
Udfaldsdiameter	270 mm
Dome-diameter	96 mm

MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	13 mm

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Designet til følgende Pallestørrelse Sporkransbredde: ca.: 2,75 mm, Rillebredde: ca. 5,7 mm, Rilledybde > 10 mm.

STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764
Bestillingsnummer 00030743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

