

STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764
Rendelési szám 00030743

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Stora
Ház típusa	Kerékes görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	160 kg
Statikus teherbírás	320 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	186 mm
Teljes szélesség	96 mm
Összsúly	1,899 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Peremes kerék
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapág	Tűgörgős csapág
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Ezüstsürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	160 mm
Futófelület szélessége	40 mm
Test szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Speciális funkció
Forgócsapág	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	55 mm
Körbeforgás	135 mm
Körbeforgás	270 mm
Kupola átmérője	96 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	13 mm

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A következő raklapméretekhez tervezték: nyomtáv szélessége: kb. 2,75 mm, horonyszélesség: kb. 5,7 mm, horonymélység: > 10 mm.

STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764
Rendelési szám 00030743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

