

STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764

Numero d'ordine 00030743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stora
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole con freno semplice
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	160 kg
Portata statica	320 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	186 mm
Larghezza complessiva	96 mm
Peso complessivo	1,899 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Ruota flangiata
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Con parafili
Diametro	160 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Larghezza corpo	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, pesante
Forma della forcella	Funzione speciale
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	55 mm
Raggio di piroettamento	135 mm
Ingombro di piroettamento	270 mm
Diametro cuffia superiore	96 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	13 mm

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Progettato per le seguenti dimensioni di tappeto: Larghezza della pista: circa 2,75 mm, Larghezza della scanalatura: circa 5,7 mm, Profondità della scanalatura: > 10 mm.

STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764

Numero d'ordine 00030743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

