

STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Stora
하우징 유형	휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	160 kg
적재 용량 정적	320 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	186 mm
전체 너비	96 mm
전체 체중	1.899 kg

휠

차체 재질	플랜지 휠
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	롤러 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	160 mm
트레드 폭	40 mm
차체 너비	40 mm
트레드의 경도(A)	87 육상 A

하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	특수 기능
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	파란색 부동태화
오프셋	55 mm
회전 반경	135 mm
회전 간섭	270 mm
덤 직경	96 mm

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	13 mm

추가 정보

팔레트 사이즈 : 추적 너비: 약 2.75mm, 홈 너비 : 약 5.7mm, 홈 깊이 : > 10mm를 위해 설계되었습니다.

STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

