

STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764
Bestelnummer 00030743

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stora
Behuizingstype	Wielen met Wielslot
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	160 kg
Statisch draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	186 mm
Totale breedte	96 mm
Totaal gewicht	1,899 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Flenswiel
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Rollager
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Speciale functie
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Zwenk radius	135 mm
Draaicirkel	270 mm
Diameter koepel	96 mm

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	13 mm

AANVULLENDE INFORMATIE

Ontworpen voor de volgende Pallet afmetingen Baanbreedte: ongeveer: 2,75 mm, Groef breedte: ongeveer 5,7 mm, Groefdiepte: > 10 mm.

STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764
Bestelnummer 00030743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

