

## STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764

Numer zamówienia 00030743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ● ○

Odejście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATYTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Stora                         |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe z Hamulec koła |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 160 kg                        |
| Nośność statyczne              | 320 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                         |
| Wysokość całkowita             | 186 mm                        |
| Szerokość całkowita            | 96 mm                         |
| Waga całkowita                 | 1,899 kg                      |

## KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Koło z kołnierzem              |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny        |
| Łożysko              | Łożysko walcowe                |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło           | Srebrnoszary (RAL7001)         |
| Oslony gwintu        | Z osłoną gwintu                |
| Średnica             | 160 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 40 mm                          |
| Szerokość korpusu    | 40 mm                          |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A                     |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał               | Arkusz stalowy, ciężki  |
| Kształt Widelec        | Funkcja specjalna       |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe     |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 55 mm                   |
| Promień działania koła | 135 mm                  |
| Zasięg działania koła  | 270 mm                  |
| Średnica kopuły        | 96 mm                   |

## MOCOWANIE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Typ mocowania           | Otwór na śrubę |
| Średnica otworu Trzpień | 13 mm          |

## DODATKOWE INFORMACJE

Zaprojektowany dla następującego Standardowy rozmiar palety:  
Szerokość bieżni: około 2,75 mm, Szerokość bruzdy: około 5,7 mm,  
Głębokość bruzdy: > 10 mm.

# STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764

Numer zamówienia 00030743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

