

## STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764

Número de encomenda 00030743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ● ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Stora
Tipo de alojamento	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	160 kg
Capacidade de carga estática	320 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	186 mm
Largura geral	96 mm
Peso geral	1,899 kg

## RODA

Material do centro da roda	Roda com flange
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Cinzentos prateado (RAL7001)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	160 mm
Largura do Piso	40 mm
Largura do corpo	40 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

## SUPORTE

Material	Folha de aço, pesada
Em Forma de Garfo	Função especial
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	55 mm
Raio giratório	135 mm
Interferência giratória	270 mm
Diâmetro do dome	96 mm

## ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	13 mm

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Concebido para o seguinte Tamanho da paleta: Largura do piso: cerca de 2,75 mm, Largura da ranhura: cerca de 5,7 mm, Profundidade ranhura: > 10 mm.

# STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764

Número de encomenda 00030743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

