

## STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764

Numărul de comandă 00030743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Stora
Tip de carcasă	Rola pivotantă cu Frână de roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	160 kg
Capacitate de încărcare statică	320 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	186 mm
Lățime totală	96 mm
Greutate totală	1,899 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Roată cu flanșă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment cu role
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	160 mm
Benză de rulare	40 mm
Lățimea corpului	40 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

## FURCA

Material	Tablă de oțel, grea
FormăFurcă	Funcție specială
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	55 mm
Raza de pivotare	135 mm
Interferență pivotantă	270 mm
Diametru cupolă	96 mm

## RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	13 mm

## INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Proiectat pentru următoarea Dimensiune paleți: Lățime șină: aprox. 2,75 mm, Lățime șanț: aprox. 5,7 mm, Adâncime șanț: > 10 mm.

# STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764

Numărul de comandă 00030743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

