

STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764
Broj porudžbine 00030743

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Stora
Tip kućišta	Okreni Tocak sa kocnica tocka
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	160 kg
Statički Nosivost	320 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	186 mm
Ukupna širina	96 mm
Ukupna težina	1,899 kg

TOCAK

Materijal za telo	prirubni tockovi
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	kotrljajući lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	160 mm
Širina omotac	40 mm
Širina tela	40 mm
Teškoća gazaćeg omotac (A)	87 Šora A

KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljuska	Specijalne funkcije
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	55 mm
okretni radijus	135 mm
Otpor okretanju	270 mm
Prečnik kupole	96 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	13 mm

DODATNE INFORMACIJE

Dizajniran za sledeću velicina palete: sirina trake: pribli: 2,75 mm, sirina zleba: pribli. 5,7 mm, dubina zleba: > 10 mm.

STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764
Broj porudžbine 00030743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

