

STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764
Номер замовлення 00030743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху | ● ● ● ● ○ |
| Атритація | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Stora |
| Тип корпусу | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 160 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 320 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 186 mm |
| Загальна ширина | 96 mm |
| Загальна вага | 1,899 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Матеріал тіла | Колесо з фланцем |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Носіння | Роликовий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Захист різьби | З різьбовим поручителем |
| Діаметр | 160 mm |
| Протектор | 40 mm |
| Ширина тіла | 40 mm |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, важкий |
| Вила Форма | Спеціальна функція |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 55 mm |
| Радіус повороту | 135 mm |
| Поворотне з'єднання | 270 mm |
| Діаметр ковпачка | 96 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Тип налаштування | Отвір під болт |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 13 mm |

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Розроблено для таких Розмір палети Ширина колії: прибіл. 2,75 мм, Ширина канавки: прибіл. 5,7 мм, Глибина канавки: > 10 мм.

STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764

Номер замовлення 00030743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

