

# STORA

3875ZJJ160P30-13 R

EAN 4031582307764  
订单号 00030743



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Stora
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	160 kg
静态载重	320 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	60 ° C
总高	186 mm
总宽度	96 mm
总重量	1.899 kg

## 轮子

轮体材料	法兰轮
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	银灰色（RAL7001）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	160 mm
胎面宽度	40 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

## 支架

材料	钢板，重型
支架形状	特殊功能
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	55 mm
旋转半径	135 mm
转向干涉	270 mm
圆顶直径	96 mm

## 固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm

## 其他信息

设计用于以下托盘尺寸：轨道宽度：约 2.75 mm，槽宽：约 5.7 mm，槽深：> 10 mm。

## 技术图纸

