



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ●

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	ICS
Kabinettype	Fast Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	166 mm
Samlet bredde	52 mm
Samlet vægt	0,757 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje, Forseglet
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Integreret trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Fælgbredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

## GAFFEL

Materiale	Polyamid
Gaffel Form	Slank
Farve	Sølvgrå (RAL7001)
Dome-diameter	52 mm

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	95 mm
Pladebredde	70 mm
Længde på pladehul (maksimum)	50 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	75 mm
Pladehullets diameter	11 mm

## TEKNISKE TEGNINGER

