

ALPHA

3470ITP100P63 CL50 OH125

EAN 4031582010824

Bestillingsnummer 00030860



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Kabinettype	Drejeligt Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	300 kg
Belastning Statisk	600 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	125 mm
Samlet bredde	95 mm
Samlet vægt	1,377 kg

HJUL

Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Metallic
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Fælgbredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

GAFFEL

Materiale	Stålblade, tung
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	50 mm
Udfaldsradius	100 mm
Udfaldsdiameter	200 mm
Dome-diameter	95 mm

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	137 mm
Pladebredde	105 mm
Længde på pladehul (minimum)	75 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

ALPHA

3470ITP100P63 CL50 OH125

EAN 4031582010824

Bestillingsnummer 00030860



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

