

ALPHA

3470ITP100P63 CL50 OH125

EAN 4031582010824  
Номер замовлення 00030860



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	300 kg
Статичний Вантажопідйомність	600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	125 mm
Загальна ширина	95 mm
Загальна вага	1,377 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Металік
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	100 mm
Протектор	40 mm
Ширина тіла	40 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, важкий
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	50 mm
Радіус повороту	100 mm
Поворотне з'єднання	200 mm
Діаметр ковпачка	95 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

# ALPHA

3470ITP100P63 CL50 OH125

EAN 4031582010824

Номер замовлення 00030860



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

