

## ALPHA

3478ITP100P63 CL50 OH125

EAN 4031582030709

Numero d'ordine 00030862



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha
Tipo di alloggiamento	Ruota fissa
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	300 kg
Portata statica	600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	125 mm
Larghezza complessiva	115 mm
Peso complessivo	0,981 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Metallizzato
Parafili	Con parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Larghezza corpo	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

## SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, pesante
Forma della forcella	Largo
Colore	Passivato blu

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	136 mm
Larghezza della piastra	117 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	75 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	80 mm
Larghezza foro piastra (minima)	75 mm
Larghezza foro piastra (massima)	105 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

# ALPHA

3478ITP100P63 CL50 OH125

EAN 4031582030709

Numero d'ordine 00030862



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

