

AGILA TWIN

2975UAK050P40

EAN 4031582302837

Bestillingsnummer 00031002



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila twin
Kabinettype	Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	70 kg
Belastning Statisk	140 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	69 mm
Samlet bredde	57 mm
Samlet vægt	0,356 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Kegle-kugleleje
Hjul farve	Skifergrå (RAL7015)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	20 mm
Fælgbredde	20 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

GAFFEL

Materiale	Stålplade, medium
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	25 mm
Udfaldsradius	77 mm
Udfaldsdiameter	155 mm
Dome-diameter	53 mm

MONTERING

Monteringstype	Firkantet plade
Pladelængde	60 mm
Pladebredde	60 mm
Længde på pladehul (minimum)	38 mm
Længde på pladehul (maksimum)	48 mm
Pladehulbredde (minimum)	38 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	48 mm
Pladehullets diameter	6,3 mm

AGILA TWIN

2975UAK050P40

EAN 4031582302837
Bestillingsnummer 00031002



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

