

AGILA TWIN

2975UAK050P40

EAN 4031582302837

Pasūtījuma numurs 00031002



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila twin
Korpuse tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	70 kg
Statiskā krāvējs	140 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	69 mm
Kopējais platums	57 mm
Kopējais svars	0,356 kg

RITENIS

Korpuse materiāls	Poliāmīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Coni di sfere
Ritenis krāsa	Pelēks šiferis (RAL7015)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	50 mm
Protektora platums	20 mm
Korpuse platums	20 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūtnis	Divu bumbu sacikstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	25 mm
Pagrieziena rādiuss	77 mm
Grozāms savienojums	155 mm
Kupola diametrs	53 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Kvadrātveida plāksne
Plāksnes garums	60 mm
Plāksnes platums	60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	38 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	48 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	38 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	48 mm
Plāksnes atveres diametrs	6,3 mm

AGILA TWIN

2975UAK050P40

EAN 4031582302837

Pasūtījuma numurs 00031002



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

