

# AGILA TWIN

2975UAK050P40

EAN 4031582302837  
Номер замовлення 00031002



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Agila twin  |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв                          |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 70 kg   |
| Статичний Вантажопідйомність       | 140 kg  |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -25 °C  |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C   |
| Загальна висота                    | 69 mm   |
| Загальна ширина                    | 57 mm   |
| Загальна вага                      | 0,356 kg  |

## КОЛЕСО

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                     |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний      |
| Носіння                 | Конічний кульковий підшипник |
| Колір Колесо            | Срібно-сірий (RAL7015)       |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем      |
| Діаметр                 | 50 mm                        |
| Протектор               | 20 mm                        |
| Ширина тіла             | 20 mm                        |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A              |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D              |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, середній     |
| Вила Форма          | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони          |
| Колір               | Пасивований блакитним       |
| Офсет (Зсув)        | 25 mm                       |
| Радіус повороту     | 77 mm                       |
| Поворотне з'єднання | 155 mm                      |
| Діаметр ковпачка    | 53 mm                       |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|   |                    |
|---|--------------------|
| Тип налаштування                          | Квадратний планшет |
| Довжина пластины                          | 60 mm              |
| Ширина тарілки                            | 60 mm              |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 38 mm              |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 48 mm              |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 38 mm              |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 48 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 6,3 mm             |

# AGILA TWIN

2975UAK050P40

EAN 4031582302837

Номер замовлення 00031002



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

