

INTEGRAL TWIN TORSION

3946UAP150R36-32S30 T 9002

EAN 4031582355086

Broj porudžbine 00031798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---|
| Naziv proizvoda | Integral twin torsion |
| Tip kućišta | Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica |
| Standard | EN12531 - Bolnički stolovi |
| Nosivost na 3 km/h | 250 kg |
| Nosivost na 4 km/h | 250 kg |
| Statički Nosivost | 750 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -25 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C |
| Sveukupna visina | 193 mm |
| Ukupna širina | 74 mm |
| Ukupna težina | 2,218 kg |
| Sertifikacija | Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Poliuretan, liveno |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| Boja Tocak | Siva bela (RAL9002) |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 150 mm |
| Širina omotac | 15 mm |
| Širina tela | 15 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 91 Šor A |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 40 Šor D |

KUCISTE

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Materijal | Čelični list, težak |
| oblik viljuska | kuciste za dva Tocak |
| okretni lezaj | precizini kuglicni lezaj |
| Boja | Siva bela (RAL9002) |
| ofset | 45 mm |
| okretni radijus | 124,5 mm |
| Otpor okretanju | 249 mm |
| Prečnik kupole | 70 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|------------------------------------|---|
| Tip uklapanja | stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija |
| Prečnik sraf | 32 mm |
| Dužina sraf | 51 mm |
| Položaj sraf | 7 mm |
| Količina otvora za montiranje sraf | 2 |

Nemačka
nagrada DizajnRed Dot Dizajn
Award