

INTEGRAL TWIN TORSION

3946UAP150R36-32S30 T 9002

EAN 4031582355086
Номер замовлення 00031798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Integral twin torsion
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Стандартний	EN12531 - Ліжко-ліжка
ОбВантажопідйомність 3 км/год	250 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год	250 kg
Статичний Вантажопідйомність	750 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	193 mm
Загальна ширина	74 mm
Загальна вага	2,218 kg
Сертифікація	Протестовано та відстежується TÜV Süd



КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Сіро-білий (RAL9002)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	150 mm
Протектор	15 mm
Ширина тіла	15 mm
Твердість Протектор (A)	91 Прибережний A
Твердість Протектор (D)	40 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, важкий
Виля Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Колір	Сіро-білий (RAL9002)
Офсет (Зсув)	45 mm
Радіус повороту	124,5 mm
Поворотне з'єднання	249 mm
Діаметр ковпачка	70 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт	32 mm
Довжина Болт	51 mm
Положення різьби Болт	7 mm
Кількість монтажних отворів Болт	2