

# COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658

Objednávací číslo 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Compacta
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	10 kg
Statický Nosnost	20 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	36 mm
Celková šířka	24 mm
Celková hmotnost	0,03 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	25 mm
Šířka Běhoun	12 mm
Šířka těla	12 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, lehký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Jeden Kuličková dráha
Barva	Pasivováno modrou
Offset	9 mm
Radius otočení	21,5 mm
Otočné rušení	43 mm
Průměr otočné kamery	24,5 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	35 mm
Šířka desky	30 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	23 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	28 mm
Průměr otvoru dlahy	4,2 mm

# COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658  
Objednací číslo 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

