

COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658

Número de pedido 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Compacta
Tipo de carcasa	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	10 kg
Capacidad de carga estática	20 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	36 mm
Ancho total	24 mm
Peso total	0,03 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Color Aro	Negro grafito (RAL9011)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	25 mm
Ancho de Banda de rodadura	12 mm
Anchura del cuerpo	12 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

SOPORTE

Material	Chapa de acero, ligera
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Rodamiento giratorio	Una Carrera de bolas
Color	Pasivado azul
Desplazamiento	9 mm
Radio de giro	21,5 mm
Interferencia de giro	43 mm
Diámetro del domo	24,5 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	35 mm
Anchura de la placa	30 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	23 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	28 mm
Diámetro del orificio de la placa	4,2 mm

COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658

Número de pedido 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

