

COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-----------|
| 롤 성능 | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 감원 | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지 | ● ● ● ○ ○ |

핵심 속성

| | |
|----------------|-------------------|
| 제품명 | Compacta |
| 하우징 유형 | 회전 캐스터 |
| 표준 | EN12528 - 가구용 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 10 kg |
| 적재 용량 정적 | 20 kg |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 총높이 | 36 mm |
| 전체 너비 | 24 mm |
| 전체 체중 | 0.03 kg |

휠

| | |
|------------|-------------------------|
| 차체 재질 | 폴리프로필렌 |
| 트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
| 베어링 | 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 |
| 차축 | 리벳 |
| 휠 색상 | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
| 스레드 가드 | 스레드가드 없음 |
| 직경 | 25 mm |
| 트레드 폭 | 12 mm |
| 차체 너비 | 12 mm |
| 트레드의 경도(D) | 65 쇼어 D |

하우징

| | |
|---------|------------|
| 재료 | 스틸 시트, 라이트 |
| Fork 외형 | 다양한 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 1회 |
| 색상 | 파란색 부동태화 |
| 오프셋 | 9 mm |
| 회전 반경 | 21.5 mm |
| 회전 간섭 | 43 mm |
| 돔 직경 | 24.5 mm |

피팅

| | |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이 | 35 mm |
| 플레이트 너비 | 30 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 23 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 28 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 4.2 mm |

COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

