

COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658

Numer zamówienia 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ○ ○

Odejście ● ● ● ● ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Compacta
Typ obudowy	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	10 kg
Nośność statyczne	20 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	36 mm
Szerokość całkowita	24 mm
Waga całkowita	0,03 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	25 mm
Szerokość Bieżnia	12 mm
Szerokość korpusu	12 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

OBUDOWA

Materiał	Arkusz stalowy, lekki
Kształt Widelec	Poszerzane
Łożysko obrotowe	Jeden wyściąg piłki
Kolor	pasywowany na niebiesko
Wysięg	9 mm
Promień działania koła	21,5 mm
Zasięg działania koła	43 mm
Średnica kopuły	24,5 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	35 mm
Szerokość płytki	30 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	23 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	28 mm
Średnica otworu płytki	4,2 mm

COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658

Numer zamówienia 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

