

# COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672  
Objednávací číslo 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Název produktu              | Compacta                 |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko           |
| Standardní                  | EN12528 – Nábytková kola |
| Nosnost 3 km/h              | 25 kg                    |
| Statický Nosnost            | 50 kg                    |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                   |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                    |
| Celková výška               | 50,5 mm                  |
| Celková šířka               | 32 mm                    |
| Celková hmotnost            | 0,071 kg                 |

## KOLO

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Materiál těla      | Polyprpylen                   |
| Materiál běhounu   | Identické s tělem Kolo        |
| Ložisko            | Ložisko s distanční trubičkou |
| Šroub              | Ozubené                       |
| Barva Kolo         | Grafitově černá (RAL9011)     |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra                   |
| Průměr             | 38 mm                         |
| Šířka Běhoun       | 16 mm                         |
| Šířka těla         | 16 mm                         |
| Tvrdost Běhoun (D) | 65 Shore D                    |

## UCHYCENÍ

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Materiál             | Ocelový plech, lehký  |
| Tvar Vidlice         | Široký                |
| Otočné ložisko       | Jeden Kuličková dráha |
| Barva                | Pasivováno modrou     |
| Offset               | 18 mm                 |
| Radius otočení       | 32 mm                 |
| Otočné rušení        | 64 mm                 |
| Průměr otočné kamery | 32 mm                 |

## MONTÁŽ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková destička |
| Délka dlahy                    | 46 mm                |
| Šířka desky                    | 38 mm                |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 28 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 36 mm                |
| Průměr otvoru dlahy            | 5,3 mm               |

# COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672  
Objednací číslo 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

