

# COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672

Número de pedido 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Compacta
Tipo de carcasa	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	25 kg
Capacidad de carga estática	50 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	50,5 mm
Ancho total	32 mm
Peso total	0,071 kg

## ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Color Aro	Negro grafito (RAL9011)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	38 mm
Ancho de Banda de rodadura	16 mm
Anchura del cuerpo	16 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

## SOPORTE

Material	Chapa de acero, ligera
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Rodamiento giratorio	Una Carrera de bolas
Color	Pasivado azul
Desplazamiento	18 mm
Radio de giro	32 mm
Interferencia de giro	64 mm
Diámetro del domo	32 mm

## AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	46 mm
Anchura de la placa	38 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	28 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	36 mm
Diámetro del orificio de la placa	5,3 mm

# COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672  
Número de pedido 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---

