

COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672
Bestelnummer 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	25 kg
Statisch draagvermogen	50 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	50,5 mm
Totale breedte	32 mm
Totaal gewicht	0,071 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	38 mm
Breedte Loopvlak	16 mm
Breedte wielkern	16 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, licht
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Eén Kogelbaan
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	18 mm
Zwenk radius	32 mm
Draaicirkel	64 mm
Diameter koepel	32 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	46 mm
Breedte plaat	38 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	28 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	36 mm
Diameter plaatgat	5,3 mm

COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672
Bestelnummer 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

