

## COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672

Número de encomenda 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Compacta
Tipo de alojamento	Rodízio giratório
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	25 kg
Capacidade de carga estática	50 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	50,5 mm
Largura geral	32 mm
Peso geral	0,071 kg

## RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	38 mm
Largura do Piso	16 mm
Largura do corpo	16 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

## SUPORTE

Material	Folha de aço, leve
Em Forma de Garfo	Amplo
Rolamento giratório	Uma Fila esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	18 mm
Raio giratório	32 mm
Interferência giratória	64 mm
Diâmetro do dome	32 mm

## ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	46 mm
Largura da placa	38 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	28 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	36 mm
Diâmetro do furo da placa	5,3 mm

## INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672

Número de encomenda 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

