

COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672
Broj porudžbine 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Compacta
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12528 - tockovi za nameštaj
Nosivost na 3 km/h	25 kg
Statički Nosivost	50 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	50,5 mm
Ukupna širina	32 mm
Ukupna težina	0,071 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	38 mm
Širina omotac	16 mm
Širina tela	16 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

KUCISTE

Materijal	Čelični list, svetlo
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Jedna trka Venac kuglica
Boja	plavo cinkovano
offset	18 mm
okretni radijus	32 mm
Otpor okretanju	64 mm
Prečnik kupole	32 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	46 mm
Širina ploče	38 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	28 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	36 mm
Prečnik otvora ploče	5,3 mm

COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672
Broj porudžbine 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

