

## INTEGRAL TWIN

2946UAP150R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582302639

Rendelési szám 0003272000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Termék neve                       | Integral twin                         |
| Ház típusa                        | Központifékes görgő, totálfékkel      |
| Standard                          | EN12531 - Kórházi ágygörgők           |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 150 kg                                |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 150 kg                                |
| Statikus teherbírás               | 450 kg                                |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C                                |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                                 |
| Összsúly                          | 175 mm                                |
| Teljes szélesség                  | 75 mm                                 |
| Összsúly                          | 1,421 kg                              |
| Tanúsítvány                       | TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött |

## KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág  |
| Kerék színe                  | Szürkésfehér (RAL9002)  |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 150 mm                  |
| Futófelület szélessége       | 15 mm                   |
| Test szélessége              | 15 mm                   |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A              |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D              |

## VÁZ

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Anyag           | Acéllemez, közepes     |
| Villa alakja    | Ikerkeres villa        |
| Forgócsapág     | Precíziós golyóscsapág |
| Szín            | Szürkésfehér (RAL9002) |
| Ellensúlyoz     | 45 mm                  |
| Körbeforgás     | 124 mm                 |
| Körbeforgás     | 248 mm                 |
| Kupola átmérője | 70 mm                  |

## SZERELVÉNY

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Szerelvény típusa           | Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió |
| Csavar átmérője             | 32 mm                                      |
| Csavar hossza               | 51 mm                                      |
| Csavarmenet pozíciója       | 7 mm                                       |
| Csavar rögzítőfuratok száma | 4                                          |

German  
Design  
AwardRed Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL TWIN

2946UAP150R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582302639

Rendelési szám 0003272000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK



German  
Design  
Award



Red Dot  
Design  
Award