

# INTEGRAL TWIN

2944UAP150R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582302578

Objednávací číslo 00032831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Integral twin
Typ krytu	Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Standardní	EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Nosnost 3 km/h	150 kg
Nosnost 4 km/h	150 kg
Statický Nosnost	450 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	175 mm
Celková šířka	75 mm
Celková hmotnost	1,421 kg
Certifikace	Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd

## KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Šedá bílá (RAL9002)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	15 mm
Šířka těla	15 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva	Šedá bílá (RAL9002)
Offset	45 mm
Radius otočení	124 mm
Otočné rušení	248 mm
Průměr otočné kamery	70 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr Matice	32 mm
Délka Matice	51 mm
Poloha Matice	7 mm
Množství montážních otvorů pro Matice	4



Německá cena  
za  
Design



Ocenění Red  
Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL TWIN

2944UAP150R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582302578

Objednáací číslo 00032831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY



Německá cena  
za  
Design



Ocenění Red  
Dot  
Design  
Award