

# INTEGRAL TWIN

2946UAP125R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582302608

Rendelési szám 00032977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Integral twin
Ház típusa	Központifékes görgő, totálfékkel
Standard	EN12531 - Kórházi ágygörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	125 kg
Teherbírás 4 km/h-nál	125 kg
Statikus teherbírás	375 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	150 mm
Teljes szélesség	63 mm
Összsúly	1,03 kg
Tanúsítvány	TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Kerék színe	Szürkésfehér (RAL9002)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	12 mm
Test szélessége	12 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

## VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapág	Precíziós golyóscsapág
Szín	Szürkésfehér (RAL9002)
Ellensúlyoz	37,5 mm
Körbeforgás	103 mm
Körbeforgás	206 mm
Kupola átmérője	61,5 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap furattal profilrudakhoz
Csavar átmérője	28 mm
Csavar hossza	96 mm
Csavarmentet pozíciója	19 mm
Csavar rögzítőfuratok száma	4

German  
Design  
AwardRed Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL TWIN

2946UAP125R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582302608

Rendelési szám 00032977



**BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.**

## MŰSZAKI RAJZOK

