

INTEGRAL TWIN

2944UAP150R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582302561

Objednávací číslo 990033077



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Integral twin
Typ krytu	Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Standardní	EN12531 – Kolečko pro nemocniční lůžka
Nosnost 3 km/h	150 kg
Nosnost 4 km/h	150 kg
Statický Nosnost	450 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	175 mm
Celková šířka	75 mm
Celková hmotnost	1,421 kg
Certifikace	Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Šedá bílá (RAL9002)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	15 mm
Šířka těla	15 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva	Šedá bílá (RAL9002)
Offset	45 mm
Radius otočení	124 mm
Otočné rušení	248 mm
Průměr otočné kamery	70 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče
Průměr Matice	28 mm
Délka Matice	96 mm
Poloha Matice	19 mm
Množství montážních otvorů pro Matice	4



Německá cena
za
Design



Ocenění Red
Dot
Design
Award

INTEGRAL TWIN


2944UAP150R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582302561
Objednáací číslo 990033077



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Německá cena
za
Design



Ocenění Red
Dot
Design
Award