

# INTEGRAL TWIN

2944UAP150R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582302561  
Bestillingsnummer 990033077



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Integral twin
Kabinetype	Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse
Standard	EN12531 - Hospitalssengehjul
Belastning ved 3 km/t	150 kg
Belastning ved 4 km/t	150 kg
Belastning Statisk	450 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	175 mm
Samlet bredde	75 mm
Samlet vægt	1,421 kg
Certificering	Testet og overvåget af TÜV Süd

## HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Grå hvid (RAL9002)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	150 mm
Hjulbane bredde	15 mm
Fælgbredde	15 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

## GAFFEL

Materiale	Stålplade, medium
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Præcisionskugleleje
Farve	Grå hvid (RAL9002)
Udladning	45 mm
Udfaldsradius	124 mm
Udfaldsdiameter	248 mm
Dome-diameter	70 mm

## MONTERING

Monteringstype	Stift med Cam-hul til profilstænger
Boltdiameter	28 mm
Boltlængde	96 mm
Bolt trådens position	19 mm
Bolt	4



German  
Design  
Award



Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL TWIN

2944UAP150R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582302561  
Bestillingsnummer 990033077



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

