

ALPHA STAINLESS

8470UOO100P62

EAN 4031582312690

Bestillingsnummer 00034784



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha stainless
Kabinetype	Drejeligt Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	200 kg
Belastning Statisk	400 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	128 mm
Samlet bredde	75 mm
Samlet vægt	0,647 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	36 mm
Fælgbredde	36 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

GAFFEL

Materiale	Rustfri stål, tungt
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Rustfri stål
Udladning	41 mm
Udfaldsradius	91 mm
Udfaldsdiameter	182 mm
Dome-diameter	75 mm
Rustfri	✓

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	105 mm
Pladebredde	85 mm
Længde på pladehul (minimum)	77 mm
Længde på pladehul (maksimum)	60 mm
Pladehulbredde (minimum)	77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470UOO100P62

EAN 4031582312690
Bestillingsnummer 00034784



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

