

ALPHA STAINLESS

8477UOO100P62

EAN 4031582313093
Objednávací číslo 00034799

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha stainless
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda
Standardní	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	200 kg
Statický Nosnost	400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	128 mm
Celková šířka	75 mm
Celková hmotnost	0,85 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	36 mm
Šířka těla	36 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Nerezové ocel
Offset	41 mm
Radius otočení	123 mm
Otočné rušení	246 mm
Průměr otočné kamery	75 mm
Nerezové	✓

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	105 mm
Šířka desky	85 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	77 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	60 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	77 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Průměr otvoru dlahy	9 mm

ALPHA STAINLESS

8477U00100P62

EAN 4031582313093
Objednací číslo 00034799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

3477U00100P62-neu

