

## ALPHA STAINLESS

8477UFX125P62

EAN 4031582313031

Номер на поръчката 00034803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ● ●

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ● ●

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта                    | Alpha stainless                     |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване    |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 250 kg                              |
| Статичен Товароносимост            | 500 kg                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                               |
| Обща височина                      | 155 mm                              |
| Обща ширина                        | 75 mm                               |
| Общо тегло                         | 1,216 kg                            |

## КОЛЕЛО

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Материал на тялото    | Полиамид                                      |
| Материал на реазбата  | Еластична гума, без маркировка, вулканизирана |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран     |
| Ос                    | Завинтен с гайка                              |
| Цвят на Колело        | Сребърно сиво (RAL7001)                       |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба               |
| Диаметър              | 125 mm  |
| Ширина на Резба       | 40 mm   |
| Ширина на тялото      | 40 mm   |
| Твърдост на Резба (A) | 63 Бръснач A                                  |

## ВИЛКА

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Материал                    | Неръждаемост стомана, тежка |
| Форма Вилица                | Обхват                      |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка      |
| Цвят                        | Неръждаемост стомана        |
| Изместване                  | 40 mm                       |
| Радиус на завъртане         | 123 mm                      |
| Интерференция при завъртане | 246 mm                      |
| Диаметър на купол           | 75 mm                       |

## ПРИЛЯГАНЕ

|   |                   |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 105 mm            |
| Ширина на плаката                         | 85 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 77 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 60 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 77 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 80 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката             | 9 mm              |

# ALPHA STAINLESS

8477UFX125P62

EAN 4031582313031

Номер на поръчката 00034803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

3477U00125P62-neu

