

ALPHA STAINLESS

8478UOO100P62

EAN 4031582313390
订单号 00034805



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ●

核心属性

产品名称	Alpha stainless
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	200 kg
静态载重	400 kg
温度范围（最低）	-40 ° C
温度范围（最大）	80 ° C
总高	128 mm
总宽度	85 mm
总重量	0.445 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	36 mm
轮体宽度	36 mm
胎面硬度（D）	75 岸 D

支架

材料	不锈钢，重型
支架形状	宽
颜色	不锈钢
不锈	✓

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	100 mm
上板宽	85 mm
上板孔长度（最小）	77 mm
上板孔长度（最大）	60 mm
上板孔宽度（最小）	77 mm
上板孔宽度（最大）	80 mm
上板孔直径	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478UOO100P62

EAN 4031582313390
订单号 00034805



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

