

ALPHA STAINLESS

8478U00125P62

EAN 4031582313406

Номер на поръчката 00035113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Alpha stainless |
| Тип корпус | Фиксиран Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 250 kg |
| Статичен Товароносимост | 500 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -40 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 155 mm |
| Обща ширина | 85 mm |
| Общо тегло | 0,599 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото | Полиамид |
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Плъзгащ лагер |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Цвят на Колело | Естествено бяло |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 125 mm |
| Ширина на Резба | 40 mm |
| Ширина на тялото | 40 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |

ВИЛКА

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Материал | Неръждаемост стомана, тежка |
| Форма Вилица | Обхват |
| Цвят | Неръждаемост стомана |
| Неръждаемост | ✓ |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 100 mm |
| Ширина на плаката | 85 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 77 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 60 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 77 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 9 mm |

ALPHA STAINLESS

8478U00125P62

EAN 4031582313406

Номер на поръчката 00035113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

