

ALPHA STAINLESS

8478UOO125P62

EAN 4031582313406
Broj porudžbine 00035113

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha stainless
Tip kućišta	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	250 kg
Statički Nosivost	500 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	155 mm
Ukupna širina	85 mm
Ukupna težina	0,599 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Prirodno belo
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	125 mm
Širina omotac	40 mm
Širina tela	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

KUCISTE

Materijal	nerđajuci čelik, težak
oblik viljuska	siroko
Boja	nerđajuci čelik
nerđajuci	✓

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	100 mm
Širina ploče	85 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478UOO125P62

EAN 4031582313406
Broj porudžbine 00035113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

