

## ALPHA STAINLESS

8478U00080P62

EAN 4031582313383

Номер на поръчката 00035117



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ● ●

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Alpha stainless                  |
| Тип корпус                         | Фиксиран Колело                  |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 200 kg                           |
| Статичен Товароносимост            | 400 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -40 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                            |
| Обща височина                      | 108 mm                           |
| Обща ширина                        | 85 mm                            |
| Общо тегло                         | 0,376 kg                         |

## КОЛЕЛО

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                          |
| Материал на реазбата  | Идентично с тяло на Колело        |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер                     |
| Ос                    | Завинтен с гайка                  |
| Цвят на Колело        | Естествено бяло                   |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 80 mm                             |
| Ширина на Резба       | 34 mm                             |
| Ширина на тялото      | 34 mm                             |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D                      |

## ВИЛКА

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Материал     | Неръждаемост стомана, тежка |
| Форма Вилица | Обхват                      |
| Цвят         | Неръждаемост стомана        |
| Неръждаемост | ✓                           |

## ПРИЛЯГАНЕ

|   |                   |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 100 mm            |
| Ширина на плаката                         | 85 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 77 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 60 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 77 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 80 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката             | 9 mm              |

# ALPHA STAINLESS

8478U00080P62

EAN 4031582313383

Номер на поръчката 00035117



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

