

ALPHA STAINLESS

8470UOO080P62

EAN 4031582312676

Objednací číslo 00035118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Výkon role | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ● |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Alpha stainless |
| Typ krytu | Otočné Kolečko |
| Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 200 kg |
| Statický Nosnost | 400 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 108 mm |
| Celková šířka | 75 mm |
| Celková hmotnost | 0,649 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|------------------------|
| Materiál těla | Polyamid |
| Materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Ložisko |
| Šroub | Šroub s maticí |
| Barva Kolo | Přírodní bílá |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 80 mm |
| Šířka Běhoun | 34 mm |
| Šířka těla | 34 mm |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D |

UCHYCENÍ

| | |
|----------------------|----------------------|
| Materiál | Nerezové ocel, těžká |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva | Nerezové ocel |
| Offset | 44,5 mm |
| Radius otočení | 84,5 mm |
| Otočné rušení | 169 mm |
| Průměr otočné kamery | 75 mm |
| Nerezové | ✓ |

MONTÁŽ

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže | Obdélníková destička |
| Délka dlahy | 105 mm |
| Šířka desky | 85 mm |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 77 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 60 mm |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 77 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 9 mm |

ALPHA STAINLESS

8470UOO080P62

EAN 4031582312676
Objednáací číslo 00035118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

